

--- AU-B07 - MTB ---



**AURORA - Your China Helmet Expert,  
Alibaba highly recommended supplier!**



## مزايا أوروبا خوذة دراجة نمط:

1. ثلاثي الأبعاد تصميم مجاري الهواء: هذا التصميم هو معامل الديناميكا الهوائية جداً صغير، في عملية ركوب الخيل، الناس ارتداء أكثر باردة.
2. في القوالب تكنولوجيا: سلس، عندما خوذة من تأثير، خوذة كامل قوة موحدة.
3. Thickened PC شكل حاد.
4. الرمادي المواد، وخفيفة الوزن، ومقاومة الصدمات، وتتوفر حماية موثوقة EPS كثافة HIGH.
5. حزام، ومنصات قابل للغسل PA ، على براءة اختراع مشبك تعديل هيدلوك With.
6. Lining الوسادة مزودة بتقنية الصباغ على الساخن.
7. CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN1078: شهادة لحماية الآثار ،

## مواصفات نمط أوروبا خوذة الدراجة:

العنوان	المحتوى	ال اختياري
1. Product الاسم	أوروبا خوذة الدراجة نمط	الطريق دراجة خوذة، مدينة دراجة خوذة، خوذة عبر البلاد
2. Model عدد	AU-B07	بعل القفل الخلفي. منصات مرحة باردة EPS + ABS ، مادة رمادية
3. Material مادة	قذيفة في تكنولوجيا العفن EPS + بطانة PC	أي لون باطنون
4. Color لون	260G	عيار حجم الكبار أو الأطفال حجم
5. الوزن Weight	L (57-61) سم	الطباعة، العلامة المائية، ونقل الحرارة، الخ
6. Head محظ	لاصقة	72CM * 57C * 59CM
7. Logo شعار	1000PCS	الشركة التونسية للملاحة رئيسية
8. MOQ الحجم	65CM * 57CM * 46CM	10PCS
9. Carton الحجم	جزء في مليون / مربع الداخلية / 1PCS	التعبير
10. Packing طريقة التعبير	فوب عن طريق البحر أو عن طريق الجو	T / T ، ويسترن يونيون ، L / C
11. Price الأجل	بالي بال	بعد أن تلقي تفاصيل عينتك
12. Shipping الطريقة	4-7 أيام	بعد تأكيد الحجز لعينات ما قبل الإنتاج، وأيضاً وفقاً لكمية طلبك
13. Payment شروط	20-30 يوماً تقريباً	
14. Sample الوقت	للختين	
15. Production المهلة	أوروبا وأمريكا وكذا.	
16. Gender جنس		
17. Main سوق		

	<p>ASTM F1447-06        ASTM F1952-09        ASTM F1492-08        ASTM F1898-08        ASTM F1163-04a        ASTM F2040-11        ASTMF1045-2007        CPSC 1203        BS EN1078: 2012        BS EN1080: 1997 + A1: 2002 + A2: 2005        BS EN1384: 1997 + A1: 2002        BS EN1077: 2007        BS EN1385-1998 + A1: 2005        EN ISO10256: 2003        AS / NZS2063-2008 + A1: 2009        AS / NZS3838: 2006</p>	
		<p>مجموعات كاملة من شهادة اختبار.        1. جعل سريع العينة        2. سعر جيد مع نوعية من الدرجة الأولى        3. خدمة الحياة 4. دائم وتطويل الوقت        5. تأثير ارتفاع للحماية        6. التسلیم في الوقت المحدد</p>

## **: صور من التفصيل وأوروبا أسلوب خوذة الدراجة**













#### معايير Headform

القياسية، بالإضافة إلى الخبرات المستخدمة نحن المترافقون مع المعايير ISO / DIS 6220 لأكثر من 22 عاما من مختلف العلامات التجارية التي كنا نتعاون معهم، مثل headform سكوت، حلو، الخ ... وبعبارة أخرى، كل من LIMAR، يمكن احتواء أكثر من 90٪ من الناس.

# Helmet Shape 101



European Headform

A long Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Intermediate Oval

An intermediate Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Asian head form

A Round Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which has an equally long front-to-back measurement as side-to-side measurement.

## مكونات نمط أوروبا خوذة دراجة

### بطانة:

وأضاف أن معظم المتشددين خوذة من رغوة البوليسترين الموسع. على الأثر، بطانة تبدد قوة تأثير لحماية رأسك. تأكيد من أن بطانة يناسب رأسك بشكل مريح، وأنها ليست التالفة أو تراجع.

### قذيفة:

وتغطي معظم الخوذات الدراجات مع قذيفة من البلاستيك لعقد خوذة معا في حادث تحطم طائرة، وتوفير ثقب المقاومة والسماح للخوذة لتنزلق على الأثر (لحماية الرأس والعنق). تأكيد من أن قذيفة سليمة وبحالة جيدة.

### تهوية:

فتحات خوذة تعزيز الرياح تدفق فوق رأسك، وحفظ لكم برودة وأكثر راحة وأنت تركب. بشكل عام، والمزيد من الفتحات لديك، وبرودة عليك أن تكون.

### الأشرطة:

العنور على نظام حزام خوذة هذا مريحة وسهلة للحصول على والخروج منها. أيضا التأكيد من أن يطابق نمط حياتك ركوب الخيل - سمين للتضاريس والجبال مسارات الخام وأخف وزنا وأكثر برودة لسباقات الطريق. حاول اثنين من أنظمة مختلفة قبل أن تقرر على واحد.

### ميناء الشعر:

هذه الخوذات تأتي مع تصميم حزام أن يستوعب ذيل الحصان

### ضبط صالح

أيا كان حجم الخاص بك، يمكنك إجراء تعديلات بسيطة تخصيص مناسبا. ما يقرب من جميع الخوذ تقدم حلقة التجييم العالمية لصالح الداخلية (مقاس واحد يناسب الجميع) والأشرطة قابل للتعديل. أحيانا بعض الخوذات، بما في ذلك الخوذات بعض الأطفال، لا تزال توفر مجموعة مختارة من منصات تناسب لإنجاز هذه المهمة.


ضبط مناسبا، أولا توسيع حلقة التجييم قبل وضع خوذة على رأسك. مرة واحدة في خوذة في مكان، والوصول إلى وراء رأسك وإحكام الطوق (عن طريق دفع المترافق أو التواء الاتصال الهاتفي) حتى تحصل نوبة دافئ.

الحق: خوذة هي مستوى

وينبغي أن يكون خوذة المناسب حسن مريح ولكن ليس ضيق مزعج. يجب أن نجلس مستوى على رأسك (وليس مائلًا إلى الخلف) مع الحافة الأمامية لا يزيد عن 1 بوصة فوق حاجبيك. ينبغي حماية جبينك. دفع خوذة من جانب إلى آخر والخلف إلى الأمام، إذا خوذة التحولات بشكل ملحوظ، وضبط عصابة التجيم (أو منصات) إلى دافئ مناسبا.

إمالة الخوذة مرة أخرى: خطأ

دفع ما يصل على الحافة الأمامية للخوذة، ثم يصل على الحافة الخلفية. إذا chinstrap بعد ذلك، ربط حزام الأمان وتشديد نوع وحاول مرة أخرى. ضبط الأشرطة حول كلتا الأذنين لتحقيق chinstrap تحركت خوذة بشكل كبير في أي من الاتجاهين، وتشديد نوع التوى، افتح فمك. إذا لم خوذة اضغط على جبهتك كما كنت تفعل ذلك، وتشديد أبعد من ذلك chinstrap نوبة مريحة. وأخيرا، مع نوع وتكرار. فقط لا تشديد حزام مفرط وإثارة فلاقف



### PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



### SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.

