

ChaufferbonnetchapeauavecBluetooth5.0profitmain libreappeletla chaîne hi-fison



Modèle Non.	Chapeau de bonnet chaud avec Bluetooth 5.0
Matériau textile	60% acrylicand 40% de polyester
Version Bluetooth	5.0
Varier	Jusqu'à 10m
Temps de parler	Jusqu'à 10h
Temps d'attente	Jusqu'à 60h
Temps de charge	2h
Conducteurs	06mm
S / n	> 95 dB @ 32ohm / 5mw
Fréquence de réponse	180-20 kHz
Batterie	Li-ion 3.7 vi 150 mAh
Contenu du colis	Chapeau de musique et micro-câble USB

CaractéristiquesdeChaufferbonnetchapeauavecBluetooth5.0



Une fonction:

Le bonnet Bluetooth sans fil garde la tête très chaude et vous pouvez écouter vos chansons préférées sans perturber personne d'autre. La qualité sonore est excellente et le haut-parleur est amovible pour le lavage.



Qualité audio premium

Qualité audio premium - Construit avec des aimants de haut-parleurs stéréo de 12,5 mm et un microphone qui offrent un son numérique clair et de haute qualité. Universal Bluetooth Technology avec compatibilité avant / arrière pour se connecter à tous les périphériques de lecteur multimédia compatibles Bluetooth et se connecter automatiquement à votre dernier périphérique apparié.



COMMENT UTILISER

L'écran de panneau simple sur l'oreille du bonnet du Bluetooth sans fil a des boutons à 3 projets et un voyant LED. Allez passer les commandes de base de la pause / jouant de la musique et soyez en mesure de répondre aux appels, de sauter des chansons et de contrôler le volume.



Intérieur en regardant.

Bluetooth projection à l'intérieur.



Rechargeable et amovible

Le bonnet Bluetooth propose des fentes de casque qui rendent les écouteurs faciles à remettre et à réinstaller.



[Marquepersonnalisationdisponible](#)

Nous offrons un service pour la personnalisation de votre marque.

Superior Features



Up to **104db** HD
Stereo Sound



Rechargeable
Battery



Washable Material



Hands Free Calling




8 Hours Talking
Playing Time



Application

Il peut être utilisé pour la randonnée, le camping, la pêche, le jogging. [Un cadeau spécial pour votre bien-aimé.](#)



Notre laboratoire de test:

Pour la production de casques de haute qualité, apprendre non seulement de la théorie de la conception, mais aussi de progrès à partir du résultat des tests! Par conséquent, notre usine équipée d'un laboratoire de test professionnel, que chaque conception est pratique et accessible! Notre norme de test est plus stricte que les exigences du certificat pertinent, nous pouvons donc promettre un modèle que nous pouvons certainement tester le tiers correspondant!



Photos d'usine:

La procédure de production du casque est comme ci-dessous:

Écran de soie → Outillage de cloque PC → Production de blister PC → Recadrage en train de creuser un trou
→ Matière première EPS sous une densité différente → Usinage EPS-Mold → Le casque dans l'atelier de
moisissure → dans les machines de moulage → Usinage de moisissure → Processus de produit de la
moisissure → Produit semi-fini dans le casque de moule → Inspection IQC → casque, broyage → Le
rembourrage interne de la production → Atelier d'injection plastique → la chaîne de montage → en décrivant