Aurora - Il vostro fornitore della Cina del casco di esperti, Alibaba Altamente consigliato.

--- nuovo Adulti AU-B04 caschi per biciclette mountain bike e strada del casco fornitore in Cina



I vantaggi del casco sgancio rapido cinghia del casco:

- 1. Tridimensionale progettazione del condotto: Questo disegno è la resistenza aerodinamica molto coefficiente è piccolo, nel processo di guida, le persone indossano più fresco,
- 2. all'orlo rimovibile: bloccare il sole e bloccare la pioggia durante la guida,
- 3. in stampo tecnologico: senza soluzione di continuità, quando il casco per l'impatto, l'intero casco forza uniforme.
- 4. Thicken PC Shell, la tutela sarebbe un drastico aumento.

densità del materiale 5.High EPS grigio, leggerezza, resistenza agli urti, fornire una protezione affidabile.

- 6. with regolazione presa di testa fibbia, tessitura PA, i rilievi lavabili
- 7.Lining Pad dotato di tecnologia di stampaggio a caldo.
- 8. Certificazione: certificato CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN1078 per la protezione dagli urti,

AU-B04 cinturino del casco a sgancio rapido, casco ciclo strada, adolescente casco per la ragazza con CE, approvato CPSC.

CERTIFICATE / AUTHENTICATION















Descrizione della cinghia del casco a sgancio rapido:

Materiale esterno: PC

materiale di rivestimento: EPS ad alta densità nero

Dimensioni: M: 52-58CM; L: 55-61CM

Peso: 220 / 250g,

Colore: Pantone

Accessori: Headring sistema in forma, fibbia a sgancio rapido, tessitura PA e pastiglie staccabili.

Specifiche di cinghia del casco a sgancio rapido:

Articolo	soddisfare	facoltativo
Nome 1.product	cinghia del casco a sgancio rapido	casco casual, casco da corsa, casco
2.Model Numero	AU-B04	
3.material	EPS di linea + shell PC	EPS materiale grigio, EPS + PC nel
4.Visor	visiera removibile	Bloccare il sole e bloccare la pioggia
5.color	bianco e verde	qualsiasi colore pantone
6.Size	M: 52-58CM; L: 55-61CM	dimensioni degli adulti o bambini di
7.Logo	etichetta	La stampa, filigrana, il trasferiment
8.MOQ	200 pezzi	-
9.Carton Size	65 centimetri * 57 centimetri * 46 centimet	ri72 centimetri * 57c * 59 centimetri
10.Packing	1pcs / ppb box / interna	10pcs ctn maestro
11.Price Term	FOB	_
Metodo 12.Shipping	Dal mare o per via aerea	esprimere
13.Payment Termini	Paypal	T / T, Western Union, L / C
tempo 14.Sample	4-7 giorni	dopo aver ricevuto i dati di esempio
15.Production Lead Time	20-30 giorni ca.	dopo la vostra conferma a campioni

Immagini del particolare:








MANUFACTURING PROCESS SHOW











B022 cinghia del casco a sgancio rapido, casco ciclo strada, adolescente casco per la ragazza

Componenti della cinghia del casco a sgancio rapido,

Liner:

Maggior parte rivestimenti per i caschi sono realizzati in schiuma di polistirene espanso. Al momento dell'impatto, la rivestimento dissipa la forza dell'impatto per proteggere la testa. Assicurarsi la fodera si inserisce la testa comodamente e che non è danneggiato o ammaccato.

Conchiglia:

Maggior parte ciclismo caschi sono ricoperte da un guscio di plastica per tenere il casco insieme in un incidente, fornire foratura-resistenza e consentire il casco scorrono su impatto (per proteggere la testa e il collo). Assicurarsi che la shell è integro e in buona forma.

Ventilazione:

Casco prese d'aria migliorano vento-flusso sopra la testa, mantenendo più fresco e più confortevole durante la guida. In generale, più aperture che hai, il dispositivo di raffreddamento tu sarai.

cinghie:

Trova un sistema di cinghie casco che è comodo e facile da ottenere dentro e fuori. Assicurarsi inoltre che corrisponde al tuo stile di guida - robusto per ruvido terreno e di montagna piste, più leggero e più fresco per le corse su strada. Prova un paio di sistemi diversi prima di decidere su uno.

porto di capelli:

Questo caschi sono dotati di un design cinghia che ospita la coda di cavallo

Regolare la Fit

Qualunque cosa le dimensioni, semplici aggiustamenti in grado di personalizzare la calzata. Quasi tutti i caschi offrire un anello interno universale-fit dimensionamento (taglia unica) e cinghie regolabili. Di tanto in tanto alcuni caschi, tra cui alcuni bambini ' caschi, ancora offrono una selezione di pastiglie adatte per eseguire questa operazione.


A regolare la forma, espandi l'anello di dimensionamento prima di effettuare un casco sulla tua testa. Una volta che il casco è a posto, arrivare dietro la testa e stringere l'anello (premendo un cursore o torcendo un quadrante) fino a ottenere una perfetta aderenza.

A destra: casco è di livello

UN buono-montaggio casco deve essere aderente ma non fastidiosamente stretto. Dovrebbe sedersi livello sulla tua testa (non piegata all'indietro) con il bordo anteriore non più di 1 pollice sopra le sopracciglia. La fronte deve essere protetto. Spingi il casco da lato a lato e dietro in avanti. Se i turni casco notevolmente, regolare l'anello di dimensionamento (o pad) per aderente alla forma.

Sbagliato: casco è inclinato indietro

Il prossimo, fibbia e stringere il sottogola. Spingere sul bordo anteriore del casco, poi sul bordo posteriore. Se il casco si muove in modo significativo in entrambe le direzioni, stringere il sottogola e riprovare. Regolare le cinghie intorno entrambe le orecchie per ottenere una posizione confortevole. Infine, con il sottogola inarcato, aprire la bocca. Se il casco non preme contro la fronte mentre lo fate, stringere ulteriormente e ripetere. Basta non fare stringere la cinghia eccessivamente e creare disagio.



Certificazione Impact

Soddisfare gli standard fissati dalla Commissione Products sicurezza dei consumatori (CPSC).

Pagamento:

di solito accettiamo T / T, L / C, altri oggetti può essere negozia.

Imballaggio:

1pcs / scatola di colore, forte imballaggio di cartone fuori.

Tempo di consegna:

Magazzino in mano: 7 giorni dopo ricevono il pagamento.

Il disegno del cliente: 30 ~ 35 giorni dopo la ricezione deposito del 30%.

Per ordine urgente, potrebbe essere più veloce, si prega di inviare e-mail a negoziare

Tempo del campione:

Accettiamo campioni gratuiti, se la quantità di campione è inferiore a 5 pezzo

3 giorni per il campione di approvazione

Si prega di inviare e-mail per il requisito del campione.

Produzione di massa:

30 giorni (capacità mensile: 2,0000pcs)

Perché sceglierci?

- 1. produrre materiale da noi stessi e abbiamo la nostra propria fabbrica, il che rende prezzo più competitivo e consegna più veloce.
- 2. Forniamo il servizio di OEM e sottoponiamo i vari stili, ultimi disegni ogni mese per i nostri clienti
- 3. Noi lavoriamo con i grandi clienti in Europa il 60%, Stati Uniti d'America / 25%, Russia / 5%, Corea del Sud / 2%, Japan2%.
- 4. Abbiamo rapporto di sperimentazione standard da SGS o TUV per il mercato differente, si prega di inviarci e-mail per la copia dei rapporti di prova.
- 5. Abbiamo grande esperienza sul fornire un servizio di alta qualità per i rivenditori

Come fare un ordine?

approvazione 1.sample

2.Client fare 30% di deposito o LC aperta dopo aver ricevuto la nostra PI

3.Client approvare il nostro campione pp, e ottenere il rapporto di prova, se necessario, qualsiasi spedizione 4.arrange

5.supplier organizzare i documenti necessari e inviare copia di questi documenti pagamento del saldo effetto 6.Client

Grazie per voi tempo prezioso. Sinceramente spero di cooperazione con voi.