

Kask dzielnik cienki pasek dla kasków rowerowych dla dorosłych

Wiele akcesoriów z tworzyw sztucznych są dostępne w celu dostosowania kask do jej stosowania:

Istnieją cztery różne klamry paska Kask dla swobodnie wyboru:

- Marka Standardowy hełm klamry ITW Nylon
- Tradycyjny Hełm klamra
- Samodzielnie opracowane Patentowy klamry magnetyczne (kompleksowe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wielka łatwość użycia hełmów z "łącznika jedną ręką", z silnymi magnesami można było je łatwo zamknąć i otwarty, bardzo wygodny i bezpieczny).
- Marka Fidlock magnetic klamry.

Niestandardowe kolory odmian akcesoriów dla swojego kasku swobodnie wyboru:

- Dostępne kask zamykana przegroda pasek w odmianach koloru.
- Dostępne pasek kasku klamra w kolorach odmian.
- Dostępny Uchwyt paska kask w kolorach odmian.

Strap Buckle And Divider Options



We can also customize various colors buckle.



Dzielnik boczna zapewnia szybkie dostosowanie systemu mocowania kasku. Załóż kask, zapnij klamrę, a następnie po prostu przesunąć rozdzielacz boczny górę lub w dół do osobistego ataku.













Nasze laboratorium testowe:

W celu wytworzenia kaski jakości, uczymy się nie tylko z teorii projektowania, ale także poczynić postępy w testach wynik! Dlatego nasz zakład wyposażony w profesjonalnym laboratorium testowe, aby każdy projekt jest praktyczna & amp; odpowiedzialny! Nasze standardowe testy są bardziej rygorystyczne niż wymagania związane certyfikatów, dlatego możemy obiecać, że model dostarczania pewno może przejść odpowiedni test osób trzecich!



Orzecznictwo:

Poniżej znajduje się certyfikat: ISO9001, mamy patent listów, dokumentów CE i mamy nasze własne laboratorium upewniałeś każdy nasz produkt spełnia wymagania testowe



Profil naszej fabryce w:

Aurora Sport jest producentem kask, z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji wszystkich rodzajów

kasków. In-house projektowania i R & D zespołów z posiadany doświadczeniem, pozwala Aurora Sports szybko odpowiedzieć na wysokie wymagania i utworzyć od zarysowania całych programów i zbiorów z rygorystycznymi standardami jakości. 

Procedura produkcji kask jest jak poniżej:

sitodruk → PC blister oprzyrządowanie → producenci PC blister → Przycinanie wykopał dziurę → EPS Surowiec poprzez różnej gęstości → EPS In-Mold oprzyrządowania → In-Mold kask warsztacie → pleśń w maszynach → In-Mold oprzyrządowania → In-Mold procesu wytwarzania → półprodukty In-Mold kask → IQC inspekcji → szlifowanie kask → Wewnętrzna wyściółka produkcji → warsztaty wtrysku tworzyw sztucznych → linia produkcyjna → wewnątrz etykietowania → uszczelka → magazyn → zainstalowane liczniki.



Ekspresowa dostawa:

Międzynarodowy ekspresowych, frachtu lotniczego & transport morski są wszystkie mogą być również umieszczone tutaj! Można wybrać każdy możliwy transport, który chcesz & dołożymy wszelkich starań, aby pomóc! Mamy już zbudowali długoterminowych relacji z różnych firm przewozowych & Środek wysyłka, wszystkie nasze wysiłki mają na celu zapewnienie jak najlepszych wrażeń podczas wysyłki! Wybierz nas, to będzie łatwe do utrzymania w kaski bezpieczne przez cały czas!

