Aurora - Китай Шлем Эксперт, Alibaba Настоятельно рекомендуется Ваш поставшик.

--- Новые Взрослые AU-B04 Каски Велосипед Горный велосипед и шлем Автомобильный поставщик в Китае



Преимущества быстрой шлем релиз шлем ремешок:

- 1. Трехмерная конструкция трубопровода: Эта конструкция очень аэродинамическое сопротивление коэффициент мал, в процессе езды, люди носят более прохладный,
- 2. Съемная доверху: Блок солнце и блокировать дождь во время езды,
- 3. в пресс-форме технологии: бесшовные, когда шлем при ударе, весь шлем единая сила,
- 4.Thicken PC оболочки, защита будет резко увеличена.
- 5. High плотность серого EPS материал, легкий вес, ударопрочность, обеспечивают надежную защиту.
- 6.with регулировка Headlock пряжки, РА лямки, можно стирать подушки
- 7.Lining Pad оснащен горячего прессования технологии.
- 8. Аттестация: CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN1078 сертифицирована для защиты от ударов,

AU-B04 шлем быстрый релиз ремень, шлем дорожного цикла, подросток шлем велосипед для девушки с CE, CPSC утвержден.

CERTIFICATE / AUTHENTICATION















Описание быстрого ремень шлема релиз:

Наружный материал: РС

Материал подкладки: Черный высокой плотности EPS

Размер: М: 52-58СМ; L: 55-61СМ

Вес: 220/250 г,

Цвет: Pantone

Вспомогательное оборудование: ХедРинга подходит система, быстрая пряжки релиз, РА лямки и съемными подушечками.

Спецификация быстрого ремень шлема релиз:

Пункт	содержание	необязательный
Имя 1.Product	быстрый релиз шлем ремешок	Свободный шлем, гоночный шлем, шле
2.Model Номер	AU-B04	
3.Material	EPS подкладка + оболочка PC	прибыль на акцию серый материал, ЕР
4.Visor	Съемный козырек	Блок солнце и блокировать дождь во вр
5.Color	белый и зеленый	любой цвет Pantone
6.Size	M: 52-58CM; L: 55-61CM	Стандартный размер для взрослых или
7.Logo	наклейка	Печать, водяной знак, передача тепла
8.MOQ	200 шт	
9.Carton Размер	65cм * 57cм * 46cм	72см * 59см * 57с
10.Packing	1шт / ППБ / внутренняя коробка10шт мастер CTN	
11.Price срок	ФОБ	
Метод 12.Shipping	По морю или по воздуху	экспресс
13.Payment Условия	Paypal	T / T, западное соединение, L / C
14.Sample время	4-7 дней	после того, как мы получим ваши дета:
15.Production Время выполнения20-30 дней ок		после вашего подтверждения к образц

Изображения детали:







MANUFACTURING PROCESS SHOW











В022 быстрый ремень шлем релиз, шлем дорожного цикла, подросток шлем велосипед для девочки

Компоненты быстрого ремня шлема релиз,

Подложка:

Наиболее шлем вкладыши выполнены из пенополистирола. При ударе, то лайнер рассеивает силу удара, чтобы защитить голову. Убедиться вкладыш подходит голову комфортно, и что он не поврежден или помят.

Оболочка:

Наиболее велосипедные шлемы покрыты пластиковой оболочкой, чтобы держать шлем вместе в аварии, обеспечивают Антипрокольная сопротивление и позволяют шлем слайд при ударе (для защиты головы и шеи). Убедитесь, что оболочка неповрежденными и в хорошей форме.

Вентиляция:

Шлем вентиляционные отверстия усиления ветра потока над головой, держа вас кулер и многое другое комфортно, как вы ездите. В общем, чем больше у вас есть вентиляционные отверстия, охладитель ты будешь.

ремни:

найти система шлем ремень, который комфортно и легко получить в и из. Кроме того, убедитесь, что он соответствует вашему стилю катания - мускулистый для грубой местности и горные тропы, легче и круче для дорожных гонок. Попробуйте несколько различных систем, прежде чем выбрать один.

Порт волос:

Эти шлемы поставляются с ремешком дизайн, который вмещает хвостики

Отрегулируйте Fit

Без разницы ваш размер, простые настройки можно настроить нужным. Почти все шлемы предложить внутренний универсальный посадки проклейки кольцо (один размер подходит всем) и регулируемые ремни. Иногда некоторые шлемы, в том числе некоторых детей " шлемы, попрежнему предлагают выбор пригодных прокладок для выполнения этой задачи.


к отрегулировать посадку, сначала расширить проклейки кольцо, прежде чем разместить шлем на Вашей голове. После того, как шлем находится в месте, достигают за голову и затянуть кольцо (по надавив ползунок или скручиванием диск), пока добиться плотного прилегания.

Справа: Шлем уровень

хорошо облегающий шлем должен быть аккуратным, но не раздражающе туго. Должно сиди уровень на голове (не наклонена назад) с передним краем не более чем на 1 дюйм выше ваших бровей. Ваш лоб должен быть защищен. От себя шлем из стороны в сторону и обратно на фронт. Если сдвигах шлем Заметно, отрегулируйте проклейки кольцо (или колодки) к аккуратному подгонку.

Неправильно: Шлем наклонен назад

Следующий, пряжки и затянуть антарктического. Нажмите вверх на передней кромке шлем, затем вверх на задней кромке. Если шлем значительно перемещается в в любом направлении, затяните антарктического и повторите попытку. Отрегулируйте ремни вокруг обоих ушей, чтобы достичь удобную посадку. И, наконец, с Антарктические пряжками, открыть рот. Если шлем не прижиматься ваш лоб, как вы делаете так, затяните все дальше и повторить. Только не затянуть ремень чрезмерно и создают дискомфорт.



Влияние сертификации

Соответствовать стандартам, установленным Комиссией по безопасности потребительских продуктов (CPSC).

Оплата:

мы обычно принимаем Т / Т, L / С, другие элементы могут быть переговоры.

Упаковка:

1PCS / коробка цвета, сильная коробка из упаковки.

Срок поставки:

Запас в руке: через 7 дней после получать компенсацию.

Конструкция клиента: 30 ~ 35 дней после получения 30% депозита.

Для срочного заказа, могли бы быть быстрее, пожалуйста, отправьте по электронной почте для переговоров

Время образца:

Мы принимаем бесплатные образцы, если количество образца составляет менее 5 шт

3 дня для образца утверждения

Пожалуйста, отправьте по электронной почте для требования образца.

Массовое производство:

30 дней (ежемесячная емкость: 2,0000pcs)

Почему выбрали нас?

- 1. Мы производим материал сами и имеем нашу собственную фабрику, которая делает более конкурентоспособные цены и быструю доставку.
- 2. Мы обеспечиваем обслуживание ОЕМ и представить различные стили, последние разработки каждый месяц для наших клиентов
- 3. Мы работаем с крупными клиентами в Европе 60%, США / 25%, Россия / 5%, Южная Корея / 2%, Япония2%.
- 4. Мы имеем стандартный отчет по испытаниям от SGS или TUV для другого рынка, пожалуйста, пришлите нам по электронной почте для копии протоколов испытаний.
- 5. Мы имеем большой опыт работы по обеспечить высокое качество услуг для предприятий розничной торговли

Как сделать заказ?

утверждение 1.sample

- 2.Client сделать 30% депозит или открыть LC после получения нашего PI
- 3. Client утвердить нашу выборку РР, и получить отчет по испытаниям, если любое необходимое
- 4.arrange пересылка
- 5.supplier организовать необходимые документы и отправить копию этих документов
- 6.Client эффект платежного баланса

<u>Спасибо за ваше ценное время. Искренне надеемся на</u> <u>сотрудничество с вами.</u>